



2 JAHRE GARANTIE
2 YEARS WARRANTY

ANSMANN PL210R

- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ein 360° drehbarer Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip an der Gehäuserückseite inkl. Magnet
- IP20 / IK07 Schutz
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 1100mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Beleuchtungsstärke bis zu 800 Lux
- Lichtstrom 210 Lumen (Hauptlicht) / 90 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden / ca. 5 Stunden
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktnamen	PL210R
Artikelnummer	1600-0305
EAN-Code	4013674156672
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Werkstattleuchte, Micro-USB Kabel

Produkt	172 × 27 × 22 mm / 118 g
Verpackung + Produkt	70 × 43 × 175 mm / 162 g
Verpackungseinheit	8 Stück (177 × 145 × 183 mm)



4 013674 156672