



**GARANTIE
WARRANTY**

2

ANSMANN HD280RS

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- 3W-COB-LED sorgt für das richtige Licht - für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
- Mit Sensor-Schalter, somit kann im Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 110g inklusive Batterien)
- Universelles Kopfband
- Schutzgrad IP65 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Starke Leistung: Maximal 300 Lumen sorgen für eine Leuchtweite von bis zu 21 Meter!
- Integrierter Li-Ion Akkupack mit 3.7V und 1500mAh sorgt für die nötige Energie

INFORMATIONEN

Produktname	HD280RS
Artikelnummer	1600-0338
EAN-Code	4013674161560
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	HD280RS, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	78,4 × 47,4 × 45,9 mm / 148 g
Verpackung + Produkt	109 × 52 × 133 mm / 220 g
Verpackungseinheit	42 Stück (390 × 280 × 345 mm)

