





## Hauptmerkmale

- **240 Hz Bildwiederholfrequenz für reibungsloses Gameplay**
- **1 ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision**
- **1500R gekrümmter Bildschirm für eine beeindruckende Darstellung**
- **Adaptive™ Sync verhindert Screen Tearing**
- **Full-HD-Auflösung für Detailreichtum**



					
1500R	SuperClear® VA	300 cd/m <sup>2</sup>	1 ms MPRT	1.920 x 1.080	2 x 2 Watt
<b>CURVED</b>	<b>PANEL</b>	<b>HELLIGKEIT</b>	<b>REAKTIONSZEIT</b>	<b>AUFLÖSUNG</b>	<b>LAUTSPRECHER</b>

## Produktbeschreibung

Erweitern Sie Ihr Gaming-Erlebnis mit dem 32" VX3219-PC-MHD. Das große Display verfügt über eine 1500R-Krümmung für wahrhaft immersives Gameplay und das ultraschnelle 240Hz-Display bietet Bildwiederholraten auf Profi-Niveau, sodass Sie ihren Mitspielern immer einen Schritt voraus sind und ultra-flüssiges Gaming genießen können, egal wie intensiv die Action wird. Ein klares Design mit einem 3-seitigen randlosen Display und schlanken Abmessungen schaffen ein Produkt, das alles bietet, was Sie brauchen. Die Adaptive™ Sync-Technologie eliminiert Tearing und Stottern nahezu für ein flüssiges Spielerlebnis. Die MPRT-Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht es Ihnen, im Spiel mit absoluter Präzision zu reagieren ohne Geisterbilder und Bewegungsunschärfe. Der VX3219-PC-MHD ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für eine Vielzahl von Anforderungen bieten, wie z. B. Gaming, Bearbeitung oder das Ansehen von Filmen. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten für Gaming und Unterhaltung.

## Anschlüsse

- 1) VESA Aufnahme
- 2) DC In
- 3) HDMI1
- 4) HDMI2
- 5) DisplayPort
- 6) Audio Out
- 7) Bedienelemente



## Technische Daten

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX3219-PC-MHD
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Curved	1500R
Anzeigefläche (H/V)	698 x 392 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 240Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	4000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	16,7Mio
Pixelabstand	0,364mm x 0,364mm
Special Features	240Hz, Adaptive Sync

### EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.2
HDCP	1.4

### AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio out (3,5 mm)	1

### FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Adaptive Sync, 3 Seiten rahmenlos

### ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+20
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

### LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V
Verbrauch typisch	37 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	31 Watt
Verbrauch ECO (min.)	25 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch 2021 (KWh/1000h)	32 KW
Energieeffizienzklasse 2021	F

### ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, CU / EAC, REACH

### LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	150cm
DisplayPort Kabel	1 x v1.2

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	709 x 513 x 228 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	709 x 419 x 93 mm
Abmessungen Karton	970 x 523 x 170 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	7,0 Kg

### SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690701330 6
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return