

Küchenmaschine, MUM5, 1000 W, grün MUM58MG60



Zubehör

1 x Deckel, 1 x Durchlaufschnitzler, 1 x Edelstahl-Rührschüssel, 1 x Kneithaken, 1 x Mixeraufsatz Glas, 1 x Raspelwendescheibe grob/fein, 1 x Reibscheibe fein, 1 x Schneid-Raspel-Wendescheibe, 1 x Zubehörtasche dunkelgrau, 1 x Rezept-DVD, 1 x Premium Schlagbesen, 1 x Premium Rührbesen

Zusätzlich erhältliches Zubehör

MUZ45AG1 Asia-Gemüse-Scheibe, MUZ45KP1 Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe, MUZ45LS1 Lochscheibensatz, MUZ45MX1 Glasmixer, MUZ45PS1 Pommes-Frites-Scheibe, MUZ45RS1 Reibscheibe, MUZ45RV1 Reibvorsatz, MUZ45SV1 Spritzgebäckvorsatz, MUZ45XCG1 3-in-1 Mühle / Zerkleinerer, MUZ45XTM1 TastyMoments, MUZ5BS1 BakingSensation, MUZ5CC2 Würfelschneider, MUZ5EB2 Speiseeisbereiter, MUZ5ER2 Rührschüssel, MUZ5FW1 Fleischwolf, MUZ5GM1 Getreidemühle, MUZ5KR1 Rührschüssel, MUZ5MM1 Multi-Mixer, MUZ5MX1 Mixeraufsatz, MUZ5NV1 Lasagne-Vorsatz, MUZ5NV2 Tagiatelle-Vorsatz, MUZ5NV3 Spaghetti-Vorsatz, MUZ5PP1 PastaPassion, MUZ5VL1 VeggieLove, MUZ5ZP1 Zitruspresse

Mit Spitzenergebnissen und prämierten Design erfüllt die starke Küchenmaschine auch Profiansprüche.

- **Perfekte Ergebnisse:** kraftvoller 1.000 Watt Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen.
- **Große 3,9l Edelstahlschüssel:** mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige. (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig)
- **3D PlanetaryMixing:** schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- **Profi Patisserie-Set:** Schnee-, Rührbesen und Kneithaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse.
- **7 Geschwindigkeitsstufen:** einfache und schnelle Verarbeitung dank sieben Stufen und Moment-Stufe.

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	282 x 280 x 271 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	345 x 388 x 600 mm
Abmessung der Palette :	190.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	20
Nettogewicht :	7,3 kg
Bruttogewicht :	8,8 kg
EAN-Nummer :	4242005191796
Anschlusswert :	1000 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	110,0 cm
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE



Küchenmaschine, MUM5, 1000 W, grün MUM58MG60

Mit Spitzenergebnissen und prämierten Design erfüllt die starke Küchenmaschine auch Profiansprüche.

Exzellente Ergebnisse

- 1000-Watt-Motor
- 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter
- Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs

Vielfalt

- Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör

Komfort

- Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
- EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen
- LED-Betriebs- und Fehleranzeige
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör
- Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken
- Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil.

Material / Design

- Hochwertige Seitenpanele in gebürstetem Edelstahl-Look
- Große Schüssel 3,9 l aus teilpoliertem Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig

Enthaltenes Zubehör

- Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse.
- Durchlaufschneider inkl. 3 Edelstahlscheiben (Raspel-Wendescheibe, Reibscheibe mittelfein und Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe)
- Glas Mixer-Aufsatz 0,8 l
- Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden
- transparenter Deckel mit Einfüllöffnung

Sicherheit

- Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit.
- Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz
- Wiedereinschaltssicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors