

## Küchenmaschine, MUM4, 500 W, weiß MUM4427



### Zubehör

1 x Deckel, 1 x Durchlaufschnitzler, 1 x Knethaken, 1 x Kunststoff-Rührschüssel, 1 x Raspelwendescheibe grob/fein, 1 x Reibscheibe grob, 1 x Reibscheibe fein, 1 x Rührbesen, 1 x Schlagbesen, 1 x Schneidwendescheibe dick/dünn, 1 x Stopfer

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

MUZ45AG1 Asia-Gemüse-Scheibe, MUZ45KP1 Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe, MUZ45LS1 Lochscheibensatz, MUZ45PS1 Pommes-Frites-Scheibe, MUZ45RS1 Reibscheibe, MUZ45RV1 Reibevorsatz, MUZ45SV1 Spritzgebäckvorsatz, MUZ45XCG1 3-in-1 Mühle / Zerkleinerer, MUZ4XTM1 TastyMoments, MUZ4EB1 Speiseeisbereiter, MUZ4ER2 Rührschüssel, MUZ4FW3 Zubehör: Fleischwolf, MUZ4GM3 Getreidemühle, MUZ4KR3 Rührschüssel, MUZ4MM3 Multi-Mixer, MUZ4MX2 Mixeraufsatzt, MUZ4ZP1 Zitruspresse, MUZ4ZT1 Zubehörträger

**MUM4 - der bewährte Klassiker unter den Küchenmaschinen - in ausgezeichneter Bosch Qualität und mit großer Zubehörauswahl.**

- **Starker 500 Watt Bosch Motor:** ideal für schnelle Back- und Kochergebnisse auch bei schweren Teigen.
- **Große 3,9l Kunststoffschüssel:** mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige. (bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig)
- **3D PlanetaryMixing:** schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- **Patisserie-Set:** Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen. Aus Edelstahl und damit spülmaschinengeeignet.
- **Einfache Reinigung:** alle Rührwerkzeuge und die Schüssel sind spülmaschinenfest

### Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	265 x 265 x 305 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	285 x 290 x 430 mm
Abmessung der Palette :	188,0 x 80,0 x 120,0
Anzahl Geräte pro Palette :	48
Nettogewicht :	4,1 kg
Bruttogewicht :	4,9 kg
EAN-Nummer :	4242002457161
Anschlusswert :	500 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	120,0 cm
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE



4 242002 457161

## Küchenmaschine, MUM4, 500 W, weiß MUM4427

**MUM4 - der bewährte Klassiker unter den Küchenmaschinen - in ausgezeichneter Bosch Qualität und mit großer Zubehörauswahl.**

### **Exzellente Ergebnisse**

- 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung
- 500-Watt-Motor

### **Vielfalt**

- Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen
- Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör

### **Komfort**

- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstaubung des Kabels
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör

### **Material / Design**

- Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung

### **Enthaltenes Zubehör**

- Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen

### **Sicherheit**

- Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit.
- Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz
- Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe