

## Zitruspresse, VitaPress MCP3500N



- **PulpControl:** stellen Sie ein, wieviel Fruchtfleisch Sie haben möchten.
- **Großer abnehmbarer Behälter:** 800 ml Kapazität für große Saftmengen.
- **Automatischer Start:** beginnt automatisch, wenn man die Frucht auf den Kegel drückt.
- **Spezieller Presskegel:** gewährleistet maximale Saftausbeute bei großen und kleinen Früchten.
- **EasyStorage:** bequeme Kabelaufwicklung und Staubschutzdeckel.

### Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	200 x 220 x 178 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	220 x 195 x 235 mm
Abmessung der Palette :	195.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	160
Nettogewicht :	0,9 kg
Bruttogewicht :	1,1 kg
EAN-Nummer :	4242005136278
Anschlusswert :	25 W
Spannung :	220-240 v
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	110,0 cm
Steckerart :	Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, SIQ



## Zitruspresse, VitaPress MCP3500N

---

### **Exzellente Ergebnisse**

- 25 Watt
- Hohe Ausbeute durch Links- / Rechtslauf des Kegels

### **Komfort**

- Großer, abnehmbarer Saftbehälter (0.8 l)
- Automatische Ein-/Ausschaltung durch Druck auf den Pressekegel
- Universalpressekegel für große und kleine Früchte
- Integrierte Skala zum Ablesen der Saftmenge
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels

### **Reinigung**

- Leichte Reinigung (spülmaschinengeeignete Teile)

### **Enthaltenes Zubehör**

- Staubschutzdeckel