

Zitruspresse, VitaPress MCP3000N



Die bewährte, kompakte Zitruspresse mit großem abnehmbarem Saftbehälter mit hoher Saftausbeute

- **Automatischer Start:** beginnt automatisch, wenn man die Frucht auf den Kegel drückt.
- **Großer abnehmbarer Behälter:** 800 ml Kapazität für große Saftmengen.
- **Spezieller Presskegel:** gewährleistet maximale Saftausbeute bei großen und kleinen Früchten.
- **BPA-freie Teile:** Gesunde, sichere und bequeme Zubereitung aller Speisen und Getränke.
- **EasyStorage:** bequeme Kabelaufwicklung und Staubschutzdeckel.

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	200 x 220 x 178 mm				
Abmessungen des verpackten Gerätes :	220 x 195 x 235 mm				
Abmessung der Palette :	195.0 x 80.0 x 120.0				
Anzahl Geräte pro Palette :	160				
Nettogewicht :	0,9 kg				
Bruttogewicht :	1,1 kg				
EAN-Nummer :	4242005135967				
Anschlusswert :	25 W				
Spannung :	220-240 V				
Frequenz :	50/60 Hz				
Länge Anschlusskabel :	110,0 cm				
Steckerart :	Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A				
Approbatonszertifikate :					
BIS	Standard	Mark,	CE,	EAC-Eurasian,	SIQ



4 242005 135967

Zitruspresse, VitaPress MCP3000N

Die bewährte, kompakte Zitruspresse mit großem abnehmbarem Saftbehälter mit hoher Saftausbeute

Exzellente Ergebnisse

- 25 Watt
- Hohe Ausbeute durch Links- / Rechtslauf des Kegels

Komfort

- Großer, abnehmbarer Saftbehälter (0.8 l)
- Automatische Ein-/Ausschaltung durch Druck auf den Presskegel
- Universalpresskegel für große und kleine Früchte
- Integrierte Skala zum Ablesen der Saftmenge
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels

Reinigung

- Leichte Reinigung (spülmaschinengeeignete Teile)

Enthaltenes Zubehör

- Staubschutzdeckel