

**Wasserkocher, 1.7 l, rot
TWK7604****Wasserkochen - elegant und easy**

- **Ergonomische Bedienung:** einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck.
- **Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten:** geeignet für Links- und Rechtshänder.
- **Kalkfilter:** Der entnehmbare und leicht zu reinigende Filter verhindert Kalk in Ihrem Getränk.
- **Kabelaufbewahrung:** mehr Platz und Komfort durch verstellbare Kabellänge.
- **Verdecktes Heizelement:** für eine einfache Reinigung.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	230 x 185 x 220 mm
Abmessung der Palette :	195.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	4
Anzahl Geräte pro Palette :	112
Nettogewicht :	1,0 kg
Bruttogewicht :	1,2 kg
EAN-Nummer :	4242002779027
Anschlusswert :	2200 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	70,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian



4 242002 779027

**Wasserkocher, 1.7 l, rot
TWK7604****Wasserkochen - elegant und easy**

-
- Für 1.7 l Wasser
 - Anschlusswert: 1850-2200 Watt
 - Edelstahlboden - Heizung abgedeckt
 - Deckelverriegelung
 - Beleuchteter Ein-/Ausschalter
 - Dampfstop-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab
 - Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird
 - Trockengeh- und Überhitzungsschutz