

## Wasserkocher, 1.7 l, Rosa TWK7500K



### Wasserkochen - elegant und easy

- **Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten:** geeignet für Links- und Rechtshänder.
- **3-fach sicher:** Abschaltautomatik, Trockengeh- und Überhitzungsschutz sowie Lift-Switch-off.
- **Ergonomische Bedienung:** einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck.
- **Verdecktes Heizelement:** für eine einfache Reinigung.
- **Kalkfilter:** Der entnehmbare und leicht zu reinigende Filter verhindert Kalk in Ihrem Getränk.

---

#### Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	245 x 185 x 220 mm
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	2
Anzahl Geräte pro Palette :	140
Nettogewicht :	1,1 kg
Bruttogewicht :	1,3 kg
EAN-Nummer :	4242005157860
Anschlusswert :	2200 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	80,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine

---



4 242005 157860

## **Wasserkocher, 1.7 l, Rosa TWK7500K**

### **Wasserkochen - elegant und easy**

---

- Für 1.7 l Wasser
- Anschlusswert: 1850-2200 Watt
- 1-Tassen-Funktion: auch für kleine Mengen geeignet (300 ml)
- große Wasserstandsanzeige für Links- und Rechtshänder gut von außen ablesbar
- 360° kabellos: Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung
- Edelstahlboden - Heizung abgedeckt
- Entnehmbarer Kalkfilter
- Deckelöffnung per Knopfdruck
- Deckelverriegelung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab
- Trockengeh- und Überhitzungsschutz
- Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird
- Anti-Rutsch-Füße an der Basis
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels