

**Wasserkocher, 1.5 l, Edelstahl  
TWK7090B****Teegenuss in edlem Design**

- **Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten:** geeignet für Links- und Rechtshänder.
- **3-fach sicher:** Abschaltautomatik, Trockengeh- und Überhitzungsschutz sowie Lift-Switch-off.
- **Ergonomische Bedienung:** einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck.
- **Hitzebeständiges Glas:** bruchsicheres Glas und stivolles Design.
- **Verdecktes Heizelement:** für eine einfache Reinigung.

**Technische Daten**

Abmessungen des verpackten Gerätes :	290 x 195 x 230 mm
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umlkarton :	2
Anzahl Geräte pro Palette :	96
Nettogewicht :	1,2 kg
Bruttogewicht :	1,6 kg
EAN-Nummer :	4242005098545
Anschlusswert :	2200 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	80,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, Ukraine



4 242005 098545

## **Wasserkocher, 1.5 l, Edelstahl TWK7090B**

### **Teegenuss in edlem Design**

- 
- Für 1.5 l Wasser
  - Anschlusswert: 1850-2200 Watt
  - 1-Tassen-Funktion: auch für kleine Mengen geeignet (300 ml)
  - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
  - 360° kabellos: Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung
  - Edelstahlboden - Heizung abgedeckt
  - Entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl
  - Deckelöffnung per Knopfdruck
  - Deckelverriegelung
  - Ein-/Ausschalter mit separater Beleuchtung
  - Dampfstop-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab
  - Trockengeh- und Überhitzungsschutz
  - Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird
  - Leichte Reinigung über große Öffnung
  - Anti-Rutsch-Füße an der Basis
  - Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstaubung des Kabels