

## Tischgrill, rot TCG4104



### Gesunde, köstliche Küche. Mit Qualität stilvoll zubereiten.

- Extrastarke Leistung von 2.000 Watt – für besonders schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung.
- **Vielfältige Möglichkeiten durch drei Grillpositionen:** geschlossen als Kontaktgrill, offen als Tischgrill oder mit Ober- und Unterhitze in der Ofen-/Gratinposition.
- Durch das stufenlos regulierbare Thermostat kann die ideale Temperatur für jedes Gericht ganz einfach eingestellt werden.
- **Umfassende Komfortausstattung:** Grillplatten mit Fettablaufrinne und zwei Fettauffangbehältern.
- Herausnehmbare Aluminium-Grillplatten mit Antihafbeschichtung. Spülmaschinengeeignet und deshalb besonders einfach zu reinigen.

#### Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	115 x 400 x 330 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	370 x 130 x 420 mm
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	3
Anzahl Geräte pro Palette :	90
Nettogewicht :	3,7 kg
Bruttogewicht :	4,3 kg
EAN-Nummer :	4242005238675
Anschlusswert :	2000 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	120,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE



4 242005 238675

## **Tischgrill, rot TCG4104**

**Gesunde, köstliche Küche. Mit Qualität  
stilvoll zubereiten.**

---

### **Exzellente Ergebnisse**

- Anschlusswert: 2000 Watt
- Stufenlose Temperaturregelung mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Multifunktional: Ober- und Unterhitze zum Kontaktgrillen, Partygrillen, Überbacken und Warmhalten
- Große Grillfläche: 328 x 238 mm

### **Komfort**

- Kontrollleuchte mit Bereitschaftsanzeige - bei Erreichen der gewünschten Temperatur erlischt die Kontrollleuchte
- Fettärmeres Grillen dank geneigten Grillplatten mit Fettablaufrinne und Auffangschalen
- Gut zu reinigende Grillplatten aus Aluminium mit Antihafbeschichtung
- Grillplatten für Reinigungszwecke herausnehmbar
- Flexibles Gelenk paßt sich an die Dicke des Grillguts an
- Grillkompass in der Gebrauchsanleitung
- Aufrecht stehend verstaubar