

Staubsauger mit Beutel, Z 3.0 extreme power, Schwarz VSZ3XTRM11



Der Z 3.0 extreme power - erstaunliche Reinigungsleistung durch beeindruckend hohe Luftleistung.

- ✓ Kompakt: platzsparendes Design für ein einfaches Verstauen und eine komfortable Bedienung.
- ✓ XL-Staubbeutelvolumen: für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten.
- ✓ pureAir Hygienefilter: für eine saubere Ausblasluft. Waschbar und ohne Folgekosten.

Ausstattung

Technische Daten

Nettogewicht : 6,3
 Abmessungen des Gerätes : 260 x 287 x 400
 Bruttogewicht : 7,4
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 300 x 355 x 600
 Abmessungen des Gerätes : 260 x 287 x 400
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 300 x 355 x 600
 Abmessung der Palette : 190.0 x 80.0 x 120.0
 Anzahl Geräte pro Palette : 24
 Abmessung der Palette : 190.0 x 80.0 x 120.0
 Anzahl Geräte pro Palette : 24
 EAN-Nummer : 4242003601938
 Nettogewicht : 6,3
 Bruttogewicht : 7,4
 Frequenz : 50/60
 Spannung : 220-240
 Länge Anschlusskabel : 700,0
 Frequenz : 50/60
 Steckerart : Gardy-/K.stecker ohne Erdung
 Länge Anschlusskabel : 700,0
 Steckerart : Gardy-/K.stecker ohne Erdung
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
 Schalleistung : 77

Zubehör

- 1 x Fugendüse
- 1 x Polsterdüse
- 1 x Umschaltbare Rollendüse
- 1 x XXL-Polsterdüse

Zusätzlich erhältlich Zubehör

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| VZ46001 | Turbobürste für Polster 'Turbo' |
| VZ41FGALL | Staubsaugerbeutel |
| VZ16GALL | Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel) |
| VZ156HFB | Hochleistungs-Hygienefilter |
| VZ124HD | Hartbodendüse |
| VZ123HD | Hartbodendüse |



4 242003 601938

Staubsauger mit Beutel, Z 3.0 extreme power, Schwarz VSZ3XTRM11

Ausstattung

Leistung

- # CompressorTechnology: Innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch
- # Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- # Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung Ihres Gerätes empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL.

Hygiene

- # PureAir Hygienefilter: für sauberere Ausblasluft. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig.
- # Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL

Komfort

- # Umschaltbare Rollendüse
- # 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse
- # Teleskoprohr mit Clip-Verschluss
- # Ergo-Handgriff
- # Staubbeutelvolumen: XL
- # Aktionsradius: 10 m
- # Automatischer Kabeleinzug
- # 2 Tragegriffe für den bequemen Transport
- # Filterwechselanzeige
- # Park- und Abstellhilfe
- # Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- # 3 Lenkrollen
- # Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör)
- # Betriebsgeräusch: 77(A)
- # *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSG5... / VZ5...
- # Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt.