

ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 1 von 3



Die Kamera liefert hochauflösende Bilder mit 5MPx, auch bei viel Gegenlicht, sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 98° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder mit 5MPx bei 20 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten sind Bild-Details gut erkennbar, dank der WDR-Funktion mit 130 dB. Durch die Funktionen für Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

Technologien

- 5MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter

ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 2 von 3

- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/Nachtschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen | (∅ x L) 70 x 158,6 mm |
| Auflösung | 5 MP |
| Automatische Blendensteuerung | Nein |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung |
| Batterie - Typ | CR |
| Bauform | Tube |
| Bildaufnehmer | CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR |
| Bilddoptimierung | BLC / HLC / WDR |
| Blende | F1.2 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 1,32 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 130 dB |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 98 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kompatibel zu | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistungsaufnahme | 5,8 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |

ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,003 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,905 kg |
| Objektivfassung | M12 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache OSD | EN |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell |
| Technologie | Analog HD |
| Verschlusszeit | 1/25s - 1/50,000s |
| Videoausgang | 1x BNC |
| Weißabgleich | ATW / Manuell |