

28508.4 KDS-BP 8/16 BK

Blindplatte



Blindplatte zur Abdeckung von Durchbrüchen für Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 11,5 mm, Material: Polyamid 6.6, Dichtmaterial TPE

RAL: Ähnlich 9005

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Artikelnummer | <u>28508.4</u> |
| Artikelbezeichnung | KDS-BP 8/16 BK |
| GTIN (EAN) | 4044211234430 |
| Farbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37,55 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 42,69 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Kabeldurchführung |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 126 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 11,5 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| Dichtungsmaterial | TPE |

Weitere technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Montageart | Schrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
| Befestigungsschrauben | M 5 (ISO 4762 / DIN 912) |
| Drehmoment der Befestigungsschrauben | 3 Nm |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 10.06.2022 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

