



Abdeckhaube für Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Rasten, Länge: 106 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Artikelnummer | 28886.4 |
| Artikelbezeichnung | KDSI-AD 6/10 BK |
| GTIN (EAN) | 4044211242121 |
| Farbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 39 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65,8 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Kabeldurchführung |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------|---------|
| Länge | 106 mm |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 24,2 mm |
| Aufbauhöhe | 24,2 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Glasfaserverstärkt | Ja |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| Dichtungsmaterial | TPE |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

Weitere technische Daten

| | |
|------------|--------|
| Montageart | Rasten |
| Schutzart | IP66 |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 10.06.2022 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Zulassungen

UL Zulassung

| | |
|----------------|---------|
| UL File Number | E489821 |
|----------------|---------|

| | |
|-------------|---------|
| UL Prüfnorm | UL 508A |
|-------------|---------|

| | |
|---------------|---|
| UL Recognized | 1 |
|---------------|---|

cUL Zulassung

| | |
|--------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm | C22.2 No. 14-18 |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------|---------|
| cUL File Number | E489821 |
|-----------------|---------|

| | |
|----------------|---|
| cUL Recognized | 1 |
|----------------|---|

Medien



