

LE-UVWE5D

PRODUKTINFORMATION

Vergrößerung	2,25-fach (5 Dioptrien)
Linsenabmessung	19 x 15,7 mm (7.5 x 6.2 Zoll)
Farbe	Schwarz
Beleuchtung	48 weiße LEDs (6500 K) 30 UV-LEDs (400 nm)
Lumen	Max: 1100Lm
ESD-sicher	Ja



Strapazierfähige Befestigungsklemme



MONTAGE

Das LE-UVWE5D-Paket enthält folgende Artikel:

- LE-UVWE5D-Einheit
- Strapazierfähige Befestigungsklemme
- Stromversorgung
- LE-UVWE5D Anleitung

Montage der LE-UVWE5D-Lupenlampe

1. Bringen Sie die Befestigungsklemme an der Seite Ihrer Werkbank an und drehen Sie die Schraube fest
2. Stecken Sie die LE-UVWE5D-Lampe in die dafür vorgesehene Öffnung in der Befestigungsklemme

VERWENDUNG



Verwendung der LE-UVWE5D-Lupenlampe

1. Schließen Sie die LE-UVWE5D an eine Steckdose an
2. Schalten Sie das Gerät EIN/AUS, indem Sie den Netzschalter drücken
3. Wählen Sie weiße LEDs oder UV-LEDs
4. Passen Sie die Helligkeit mittels LED-Helligkeitssteuerung an (funktioniert nur bei weißen LEDs)



Anpassen der Armposition

5. Lösen Sie den einstellbaren Spanndrehknopf
6. Stellen Sie die gewünschte Position und den Lampenkopfwinkel ein und schrauben Sie ihn wieder fest