

ClickShare C-5

Präsentationen in kleinen und mittelgroßen Besprechungsräumen und Huddle Spaces durchführen



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Nahtloses Teilen von Inhalten via Button oder Desktop-App**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**

Ihr Arbeitsplatz erfordert eine nahtlose Zusammenarbeit und die Flexibilität, Inhalte auf dem Bildschirm selbst in den kleinsten Besprechungsräumen und Huddle Rooms in Ihrem Unternehmen teilen zu können. ClickShare C-5 ist das kabellose Präsentationssystem, mit dem Sie Ihre Meetings mit einem Klick in der ClickShare-App von jedem Laptop oder Mobilgerät aus durchführen können.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Teilen Sie ganz einfach Inhalte von Ihrem Gerät

Starten Sie innerhalb von Sekunden ein Kurzmeeting. Jeder, auch ein Gast, kann Inhalte kabellos in Full HD auf der zentralen Raumanzeige teilen. Mit nur einem Klick in der ClickShare-App, von jedem Laptop (Windows oder Mac) oder mobilen Gerät für eine bessere Workflow-Integration. Oder mit dem ClickShare Button, wenn Sie eine Plug-and-Play-Lösung bevorzugen (separat erhältlich). Weder Kabel noch Schulung erforderlich.

Mit der vollständigen BYOD-Unterstützung (Bring Your Own Device) auf einer 4K-Leinwand sorgt unsere kabellose Präsentationslösung für eine einfache Zusammenarbeit in allen Besprechungsräumen Ihres Unternehmens, damit Ihre Inhalte auch wirklich ankommen. Wir unterstützen die Bildschirmspiegelung mit Airplay, GoogleCast und Miracast. Genießen Sie fortschrittliche Funktionen für Zusammenarbeit, wie z. B. die Spiegelung der Raumanzeige auf Ihrem eigenen Gerät, oder entscheiden Sie, was Sie teilen möchten – z. B. Ihren gesamten Bildschirm oder ein einzelnes Fenster.

Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration

Der C-5 wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen (zertifiziert nach ISO 27001) sowie eine breite Palette an



Anschlussmöglichkeiten. Dank der Option zur Integration von Außenwerbung können Sie Ihre Anzeige für Inhalte der digitalen Außenwerbung verwenden, wenn er nicht für Präsentation genutzt wird. Mit der XMS Cloud Management-Plattform können Sie zur Optimierung Ihres digitalen Arbeitsplatzes Ihre Geräte per Fernzugriff verwalten und klare Analysen durchführen. Bei praktischen Fragen zum Netzwerkeinsatz der ClickShare-Reihe wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Kontakt bei Barco.

Fördern Sie die Zusammenarbeit in Huddle-Räumen oder kleinen Besprechungsräumen

Das ClickShare C-5 kann als Einzellösung oder in Kombination mit Ihrer bestehenden Einrichtung für kleinere Besprechungsräume verwendet werden. Damit lassen sich bei Meetings einfach und kabellos mit einem Klick Inhalte in Huddle Spaces teilen. ClickShare vervollständigt Ihre Raumausstattung und gestaltet Präsentationen einfach und kabellos. Entwickelt, um eine perfekte Integration in Ihr Unternehmen zu gewährleisten und sich mit ihm weiterzuentwickeln. Mit integrierter Flexibilität für die Zukunft ist es eine der klügsten Investitionen, die Sie zu Gunsten Ihres Besprechungsraums tätigen können.

Sie können ClickShare ohne Verzögerungen in Ihren Besprechungsräumen einsetzen, da alle Modelle vorrätig sind.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 5-10 W, 24 W max
Gewicht	900 gr
General	
Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2
Audioausgang	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Nein
Lokale Ansicht	Nur lokale Ansicht der Raumanzeige:
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab

Generiert am: 10 Jan 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.