



Einhell

CLASSIC

Elektro-Kettensäge

GC-EC 1935

Art.-Nr.: 4501220

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825660029

Die Elektro-Kettensäge GC-EC 1935 ist ein handliches und leistungsstarkes Gerät, das sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten und beim Fällen kleinerer Bäume als zuverlässiger Helfer erweist. Qualitätsschwert und -kette von OREGON sorgen für optimale Schnittleistung. Die Kette lässt sich werkzeuglos spannen und wechseln. Das hochwertige, robuste Metall-Getriebe sorgt für gute Kraftübertragung und hohe Lebensdauer.

Ausstattung

- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Krallenanschlag aus Metall
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Große Öleinfüllöffnung mit Schnellverschluss
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1900 W
- Leerlaufdrehzahl	7100 min ⁻¹
- Schwertlänge	350 mm
- Schnittlänge	32.5 cm
- Schnittgeschwindigkeit	15.5 m/s
- Öltankinhalt	160 mL



Logistische Daten

- Produktgewicht	4.66 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.6 kg
- Maße Einzelverpackung	518 x 220 x 270 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18 kg
- Maße Exportkarton	553 x 468 x 418 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1072 2224 2528



Als Sonderzubehör erhältlich



Kette 35cm 1,3 52T 3/8 (PJ)
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500173
EAN-Code: 4006825663655
Einhell Accessory



Schwert 35cm 1,3 (GC-EC 1935)
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500158
EAN-Code: 4006825663846
Einhell Accessory