



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagschrauber

IMPAXXO 18/230

Art.-Nr.: 4510080

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825664317

Der Einhell Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/230 bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein Kohlebürsten-Motor. Als Mitglied der Power X-Change-Familie findet jeder System-Akku bei allen Modellen der Reihe Anwendung. Der Schrauber mit einem hohen Drehmoment sorgt für ausreichend Leistung, auch festsitzende Radmuttern zu lösen. Bei aller Leistung ist der IMPAXXO 18/230 ein Leichtgewicht für sein Kaliber und damit bequem in der Handhabung. Zudem verfügt er über eine robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, in der Lieferung inklusive ist ein Bit-Adapter zum Schrauben. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schlagschrauber zum mühelosen Eindrehen von großen Schrauben
- Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften
- Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Quick-Stop-Funktion zum schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts- & Linkslauf zum Rein- & Rausdrehen von Schrauben
- Gürtelclip zur sicheren Zwischenlagerung
- Ergonomisches Design und Softgripflächen für sicheren Halt
- Inkl. Bit-Adapter zur Verwendung von schlagfesten Bits
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 0 - 2900 min ⁻¹ |
| - Werkzeug-Aufnahme (4-Kant) | 0.5 Zoll |
| - Max. Drehmoment hart | 230 Nm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.17 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.6 |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 6.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 335 x 218 x 185 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 7992 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Handy Bitbox Impact 12tlg.
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49155025
EAN-Code: 4009311550255
Einhell by kwb



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Befestigen und Lösen¹ (Stück)
1.5 Ah	75
2.0 Ah	100
2.5 Ah	125
3.0 Ah	150
4.0 Ah	200
5.2 Ah	260
6.0 Ah	300

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Radmuttern