

Philips PerfectCare
Compact Essential
Dampfbügelstation

Max. 6 Bar Pumpendruck

Dampfstoß von bis zu 360 g
Fester Wasserbehälter mit 1,3 l
Transportverriegelung

GC6840/20



Schnelleres Bügeln mit 2 x mehr Dampf*

Garantiert keine Brandflecken*

Leistungstarker, konstanter Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP-Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- Keine Verbrennungen – garantiert
- OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Schnell und leistungsstark

- Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Patronen, keine Zusatzkosten
- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- SteamGlide-Bügelsohle für ausgezeichnete Gleitfähigkeit

Kompakt und bequem

- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren
- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand

PHILIPS

Besonderheiten

Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sichere Transportverriegelung



Verriegeln Sie das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So reduzieren Sie die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

1,3-Liter-Wasserbehälter



Mit dem transparenten 1,3-Liter-Wasserbehälter bügeln Sie länger als 1 Stunde am Stück. Sie können deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und es ganz einfach jederzeit über die große Einfüllöffnung mit Leitungswasser nachfüllen.

Intelligente Entkalkung



Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc Clean erinnert Sie, wenn es an der Zeit

ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Patronen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Kompakt und bequem



Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf Ihr Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity-Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

Dampfbügelstation

Max. 6 Bar Pumpendruck Dampfstoß von bis zu 360 g, Fester Wasserbehälter mit 1,3 l, Transportverriegelung

Daten

Mitgeliefertes Zubehör

- Calc-Clean-Sammelbehälter

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- Für alle bügelbaren Stoffe
- Keine Verbrennungen
- Keine Temperatureinstellungen erforderlich
- ProVelocity-Dampfeinheit

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.300 ml
- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 4 stars
- Bügelsohlenname: SteamGlide
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,65 m
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Einsatzbereit: Leuchtanzeige, Akustisches Signal
- Kratzfeste Bügelsohle: 4 stars

Schnelles Glätten

- Druck: Pumpe mit max. 6 Bar
- Leistung: 2.400 W
- Konstanter Dampfstoß: bis zu 120 g/min
- Dampfstoß: Bis zu 360 g

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Einsatzbereit: 2 minute(s)

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Licht, Ton, Keine Nachfüllkartuschen erforderlich

Aufbewahrung

- Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Größe und Gewicht

- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,3 kg
- Produktabmessungen (B x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 3,7 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 2,72 kg

Umweltfreundliche Effizienz

- Energiesparend*: 30 %
- Produktverpackung: Zu 100% recycelbar

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2022-06-19

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 39631 96

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für alle bügelbaren Stoffe

* *Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife

* **Bis zu 30% weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum FastCare Compact bei maximaler Temperatureinstellung