



ANTISTATISCHE ESD PREMIUM TISCH-LÖTMATTE

Bestell-Nr.: T0051403499

Die antistatischen ESD Premium Lötmatte von Weller sind hitze- und lötzinnbeständig und haben eine antireflektierende Oberfläche. Die ESD Matten mit zwei 10 mm Druckknöpfe und abgerundeten Ecken ausgestattet. ESD-Matten werden in erster Linie verwendet, um elektronische Leiterplatten und andere elektronische Produkte vor Schäden durch eine elektrostatische Aufladung zu schützen, und teure Nacharbeitungen zu vermeiden. Die statische Kontrolle ist entscheidend bei der elektronischen Montage und Fertigung.

KEY FEATURES

- > GRÖSSE 600 MM X 900 MM
- > INKL. ZWEI 10 MM DRUCKKNOPFANSCHLÜSSE
- > HITZE- UND LÖTZINNBESTÄNDIG
- > CHEMIKALIEN- UND ÖLBESTÄNDIGKEIT
- > DAUERELASTISCH, ABRIEBFEST UND KOMFORTABEL
- > ROHS-KONFORM
- > ANTIREFLEKTIERENDE OBERFLÄCHE VEREINFACHT DAS ARBEITEN
- > ZWEISCHICHTIGE ESD TISCHMATTE (DISSIPATIVE / CONDUCTIVE)
- > TYPISCHER ABLEITWIDERSTAND $10^6 - 10^8$ OHM



GROSSE ARBEITSFLÄCHE

600 mm x 900 mm

GEEIGNET FÜR LINKS- UND RECHTSHÄNDER

inkl. zwei 10 mm Druckknopfstecker

WIDERSTANDSFÄHIG

Hitze-, Löt-, Chemikalien- und
ölbeständiges Material

LANGLEBIG

Dauerhaft elastisch, abriebfest
und komfortabel

GEPRÜFT

RoHS-konform

AUGENSCHONEND

Die entspiegelte Oberfläche erleichtert
Arbeiten auf der Matte

ESD



Doppellagige Tischmatte
(ableitend/leitend)



ABLEITWIDERSTAND

$10^6 - 10^9$ Ohm



+ TECHNISCHE DATEN

ESD SICHER		
GEWICHT IN G / OZ		1560 / 55.027
PRODUKT- ABMESSUNGEN	Breite in mm / in	900 / 35.4331
	Tiefe in mm / in	600 / 23.622
	Dicke in mm / in	2 / 0.0787



weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2022 | Specifications subject to change without notice.



Bestell-Nr.: T0051403499