




ANTISTATISCHE ESD PREMIUM TISCH- LÖTMATTE SET MIT ARMBAND UND SPIRALKABEL

Bestell-Nr.: T0051403699

Premium Set, bestehend aus antistatischer ESD Lötmatte von Weller sowie ESD Armband und 2,4 m Spiralkabel. Die Lötmatte ist hitze- und lötzinnbeständig und hat eine antireflektierende Oberfläche, sie besitzt zwei 10 mm Druckknöpfe und ist mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Das ESD Armband bietet einen hohen Tragekomfort auch über einen längeren Zeitraum, ist waschbar, antibakteriell mit hoher Leitfähigkeit dank Silber und Carbon Textileinarbeitungen und garantiert das Ableiten von elektrischen Ladungen und das sachgemäße Bearbeiten von empfindlichen elektronischen Komponenten. Das Spiralkabel hat eine Länge von 2,4 m.

KEY FEATURES

- > SET, BESTEHEND AUS LÖTMATTE UND ANTISTATISCHEM ERDUNGSBAND (ARMBAND + 2,4 M SPIRALKABEL)
- > GRÖSSE 600MM X 900MM
- > INKL. ZWEI 10MM DRUCKKNOPFANSCHLÜSSE
- > HITZE- UND LÖTZINNBESTÄNDIG
- > CHEMIKALIEN- UND ÖLBESTÄNDIGKEIT
- > DAUERELASTISCH, ABRIEBFEST UND KOMFORTABEL
- > ROHS-KONFORM
- > ANTIREFLEKTIERENDE OBERFLÄCHE VEREINFACHT DAS ARBEITEN
- > ZWEISCHICHTIGE ESD TISCHMATTE (DISSIPATIVE / CONDUCTIVE) 
- > TYPISCHER ABLEITWIDERSTAND $10^6 - 10^8$ OHM



SET, BESTEHEND AUS LÖTMATTE UND
ANTISTATISCHEM ERDUNGSBAND
(HANDGELENKBAND + 2,4 M SPIRALKABEL)

GROSSE ARBEITSFLÄCHE

600 mm x 900 mm

GEEIGNET FÜR LINKS-
UND RECHTSHÄNDER

inkl. zwei 10 mm Druckknopfstecker

LANGLEBIG

Dauerhaft elastisch, abriebfest
und komfortabel

AUGENSCHONEND

Die entspiegelte Oberfläche erleichtert
Arbeiten auf der Matte

ABLEITWIDERSTAND

10⁶ – 10⁸ Ohm



WIDERSTANDSFÄHIG

Hitze-, Löt-, Chemikalien- und
ölbeständiges Material

GEPRÜFT

RoHS-konform




ESD

Doppellagige Tischmatte
(ableitend / leitend)

+ TECHNISCHE DATEN

ESD SICHER		
GEWICHT IN G / OZ	1600 / 56.438	
PRODUKT- ABMESSUNGEN	Breite in mm / in	900 / 35.4331
	Tiefe in mm / in	600 / 23.622
	Dicke in mm / in	2 / 0.0787
ANTISTATISCHE ESD ARMBAND		
HANDGELENKBAND & SPIRALKABEL	BGI 818	
AUFGEWICKELTES KABEL	2.4m	



weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2022 | Specifications subject to change without notice.



Bestell-Nr.: T0051403699