



Einbaubuchse, RJ45, Buchse/Buchse 1/1, CAT 6A, Frontring Titan

Typ **M22-RJ45-CAT6A**  
 Katalog Nr. **EP-400122**

### Lieferprogramm

Zubehör		Allgemeines Zubehör
Grundfunktion Zubehör		Einbaubuchse
		Buchse RJ45, Cat. 6A
Frontring		Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT		nein
verwendbar für		Frontmontage
Anschlussschema/Kontaktbelegung		

### Technische Daten

#### Technische Daten

Nennspannung	$U_L$		AC 24 V
Spannungsbereich			AC 50 V
Nennstrom		mA	1500
Anzahl der Pole			8-polig
Übertragungsgeschwindigkeit		kBd	10 Gbit/s
Klasse / Kategorie			6A
Kontaktart			1 : 1
Schirmung			ja

#### Allgemeines

Bauform			RJ45
Isolationswiderstand	$R_{ISO}$	MΩ	$> \geq 100$
Durchgangswiderstand			$< 30$ mΩ
Einbautiefe		mm	18
Umgebungstemperatur			-25 - +70
Lagerung		°C	- 25 - + 80
Lebensdauer, mechanisch			$< 750$ Steckzyklen Schaltspiele

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	70



