
EHMANN

Universal Steckdosenleiste 5-fach mit Klappdeckel-Steckdosen und Schalter

Art-Nr.: 0201x08052303 (3 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht)

Schutz vor Verschmutzungen durch VDE-zertifizierte Klappdeckelsteckdosen

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

3 m Zuleitung mit Winkelstecker

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

100% GEPRÜFT


5 Jahre GARANTIE

GERMANY

Bodo Ehmann GmbH | Bensbruchstraße 6 | 63533 Mainhausen | Germany
Phone: +49 (0) 6182 / 9293 - 0 | Fax: +49 (0) 6182 / 9293 - 99 | vertrieb@ehmann-gmbh.de **www.ehmann-gmbh.de**

Universal Steckdosenleiste 5-fach mit Klappdeckel-Steckdosen und Schalter

Technische Daten

3.600 W **Leistung**	**230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz** **Nennspannung**	**16 A** **Nennstrom**
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Schutzart: IP20 Klappdeckel: schwarz		CE RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
 (Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0201x08052303 (3 m Zul.) EAN 4012096007838 VPE 10		462 x 74 x 60 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß (X)

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11/2020