EHMANN

Aluminium Steckdosenleiste 4-fach mit Doppel USB Charger und Schalter

Art-Nr.: 0601x0a052031 (1,5m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

1 USB-A Doppelport Charger mit max. 2,4 A Ladestrom und mit intelligenter Ladestromregelung

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

2-poliger Netzschalter, zuverlässige Abschaltung, kein Stand-by Verbrauch

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

100% GEPRÜFT

5 Jahre GARANTIE

GERMANY

Bodo Ehmann GmbH | Bensbruchstraße 6 | 63533 Mainhausen | Germany
Phone: +49 (0) 6182 / 9293 - 0 | Fax: +49 (0) 6182 / 9293 - 99 | vertrieb@ehmann-gmbh.de **www.ehmann-gmbh.de**

Aluminium Steckdosenleiste 4-fach mit Doppel USB Charger und Schalter

Technische Daten

3.600 W **Leistung**	**230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz** **Nennspannung**	**16 A** **Nennstrom**

Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² - 1,5m Länge

Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF


USB: 2-fach Charger,

Ausgangsspannung: 5V DC
Ladestrom: max. 2,4 A (pro 2-fach Lader)
Kompatibel: Apple, Android, Google, uvw.

Steckdosen: Schutzkontakt Typ F

Schalter: 2-polig beleuchtet, rot

Schutzart: IP20



(Abbildung ähnlich)

Art.-Nr. 0601x0a052031 (1,5 m Zul.) EAN 4012096007951 VPE 10

394x65x44 mm
Abmessung (L x B x H)

388 mm
Befestigungsmaß (X)

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07/2022