

# LED Möbeleinbau-Dimmer T52.07 Komplettgerät

Art-Nr.: 5230x0700



Geeignet zum flackerfreien Dimmen von dimmbaren 12V-LED Lampen, 12V-Glüh- und Halogenlampen, LED Module und Strips mit Begrenzungswiderständen

Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Einzelplatzabdeckung mit Drehknopf / Farbe anthrazit

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Technischer Support

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## LED Möbeleinbau-Dimmer T52.07 - Komplettgerät

### Technische Daten

<b>max. 50 W Leistung</b>	<b>10 - 15 V DC Nennspannung</b>	
Geeignet für dimmbare 12V-LED Lampen, 12V-Glüh- und Halogenlampen, LED Module und Strips mit Begrenzungswiderständen		
Arbeitsprinzip: PWM (Pulsweitenmodulation) Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (starr) Übertemperaturschutz: Thermosicherung (setzt das Gerät nach Auslösen dauerhaft außer Betrieb)		      
Art.-Nr. 5230x0700	EAN: 4012096009009    VPE 10	54 x 54 x 33 mm Abmessung (L x B x H)