

# Steckdosenleiste 6-fach mit Einschaltstrombegrenzer und Schalter

Art-Nr.: 0268x0062301 (1,5 m Zul.)



Mit Einschaltstrombegrenzer ESB-9/6 zur Vermeidung von Spannungsspitzen beim Einschalten

Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

2-poliger Netzschalter, zuverlässige Abschaltung, kein Stand-by Verbrauch

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



## Steckdosenleiste 6-fach mit Einschaltstrombegrenzer

### Technische Daten

2.100 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	9 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>            Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF            Steckdosen: Schutzkontakt Typ F            Schalter: 2-polig, beleuchtet            Schutzart: IP20</p>  <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0268x0062301 (1,5m Zul.)	EAN 4012096007968    VPE 10	655 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 647 mm Befestigungsmaß