

1,3“ OLED DISPLAY

OLED Display mit SPI & I2C Schnittstelle



Dieses grafische 1,3“ OLED Display verfügt über eine Auflösung von 128 x 64 Pixeln und kommuniziert über die SPI-Schnittstelle. Wahlweise kann das Display auf der Rückseite auch auf die I2C-Schnittstelle umgelötet werden. Dadurch ist das Display besonders universell einsetzbar.

HAUPTMERKMALE

Schnittstelle	SPI, umlötbar auf I2C
Displaygröße	1,3“
Gewicht	7 g
Abmessungen	36 x 34 x 12 mm
Lieferumfang	1,3“ OLED Display

SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung	3,3 V - 5 V
Logiklevel	3,3 V
Auflösung	128 x 64 Pixel
Displaytreiber	SH1106
Displaytyp	OLED
Helligkeit	100 cd/m ²
Pixelfarbe	Weiß
Betriebstemperatur	-40 °C bis 85 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Artikelnummer	SBC-OLED01.3
EAN	4250236822853
Zolltarifnummer	84733020