

KA-5140

2-in-1-Heiz- und Kühlgebläse

2.000 Watt - 4 Einstellmöglichkeiten

Dieser 2-in-1-Ventilator (Heizgerät) kann sowohl im Winter Räume aufheizen als auch im Sommer für eine kühle Brise sorgen. Die Oszillationsfunktion verteilt die Wärme oder kühle Brise überall im Raum. Mit dem Ledergriff ein echter Hingucker.

Leistung	2000 W
Regelbarer Thermostat	Ja
Geschwindigkeitsstufen	4
Heizstufen	1000/2000 W
Leistungsstufen	1200 - 1400 rpm
Oszillierend	75 °
Luftstrom	714 m³/h
Geräuschpegel	57 dB
Integrierte Handgriffe	Ja
Überhitzungsschutz	Ja



2000
WATT

2x

75°



Logistische Daten - Intrastat Code: 8516299100

Verpackung: h x b x D (cm): 35,5 x 22,6 x 28,5 | EAN: 8712836961067 | Bruttogewicht (kg): 2,631 | Nettogewicht (kg): 2,226

Umkarton: h x b x D (cm): 58,5 x 37,3 x 47 | EAN: 8712836961050 | Bruttogewicht (kg): 11,324

Stückzahlen: Per Umkarton: 4 | Auf Palette: 48 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 3 | 20FT / 40FT / HQ: 1052 / 2220 / 2684