



- ✓ Kein Sauerstoffverbrauch (im Gegensatz zu Gas)
- ✓ Neigungswinkel einstellbar
- ✓ Rostgeschütztes Gehäuse



HEIZGEBLÄSE 3000 W

HIH 3000/2/1

Ausstattung

- ✓ Ventilationsstufe
- ✓ Zeitverzögertes Thermostat
- ✓ Mechanisches Thermostat
- ✓ Tragegriff
- ✓ Überhitzungsschutz

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	36,0 %
Heizleistung	3000 W
Anzahl Heizstufen	2 (1500/3000 W)
Raumheizvermögen	ca. 90 m³
Luftdurchsatz	ca. 360 m³/h
Netzanschluss	220-240 V ~ 50 Hz
Netzkabellänge	ca. 136 cm
Schutzklasse/-art	I/IPX4
A-bewerteter Schallleistungspegel	ca. 49 dB(A)
Qualitätsstandard	Intertek GS, CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 03 0058
EAN-Nummer	4012294205562
Produktgewicht	ca. 6,8 kg
Gesamtgewicht	ca. 7,7 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 33,0 x 34,0 x 40,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 34,0 x 33,5 x 42,0 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.