



- ✓ Schnelle und somit energieeffiziente Wärmeentwicklung
- ✓ Hohe Lebensdauer, wartungsfrei und nicht glühend dank Keramik-Heizplatten
- ✓ Ventilationsstufe zur Nutzung als Lüfter
- ✓ Neigbar und mit Tragegriff
- ✓ Starkstromanschluss 400 V / 3 ~ 50 Hz

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE

HKG 5000/2/1

Ausstattung

- ✓ Keramikplatten
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Kontrollleuchte
- ✓ Tragegriff
- ✓ Ventilationsstufe
- ✓ Thermosicherung
- ✓ Thermostat

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	36 %
Netzanschluss	380 - 400 V/3~ 50 Hz
Heizleistung	5000 W
Heizstufen	2 (3300/5000 W)
Luftdurchsatz	ca. 588 m³/h
Raumheizvermögen	ca. 150 m³
A-bewerteter Schallleistungspegel	ca. 53,0 dB(A)
Netzkabellänge	ca. 130 cm
Schutzklasse/-art	I/IP20
Qualitätsstandard	Intertek GS, CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 03 0236
EAN-Nummer	4012294211112
Produktgewicht	ca. 4,4 kg
Gesamtgewicht	ca. 4,9 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 31,0 x 24,0 x 35,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 32,5 x 25,0 x 36,0 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.