



Produktdetails

LDC4

LDC4 Spulenanschlussklemme für AF09- AF96 / NF



Allgemeine Informationen	
Typ	LDC4
Bestellnummer	1SBN070156T1000
EAN	3471523130678
Beschreibung	LDC4 Spulenanschlussklemme für AF09-AF96 / NF
Langbeschreibung	Zusätzliche Spulenanschlussklemmen für beidseitigen Zugang zu den Spulenanschlussklemmen der Schütze AF09...AF96 und Hilfsschütze NF.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Hauptdokumente	
Montage- und Betriebsanleitung	1SBC101041M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite	35 mm
Tiefe	22 mm
Höhe	24 mm
Gewicht	0.01 kg

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	gemäß IEC 60947-5-1 690 V
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm ² starr massiv 1/2x 1 ... 2.5 mm ² starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Abisolierlänge	Steuerstromkreis 10 mm
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFC40 AFC52 AFC65 AFC80 AFC96 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AFS40 AFS52 AFS65 AFS80 AFS96

- AF09B
- AF09ZB
- AF12B
- AF12ZB
- AF16B
- AF16ZB
- AF26B
- AF26ZB
- AF30B
- AF30ZB
- AF38B
- AF38ZB
- AF40B
- AF52B
- AF65B
- AF80B
- AF96B
- NF22E
- NFZ22E
- NF31E
- NFZ31E
- NF40E
- NFZ40E
- NF44E
- NFZ44E
- NF53E
- NFZ53E
- NF62E
- NFZ62E
- NF71E
- NFZ71E
- NF80E
- NFZ80E
- NF33/11
- NF51/11
- NFC22E
- NFC31E
- NFC40E
- NFC44E
- NFC53E
- NFC62E
- NFC71E
- NFC80E
- NFZB22E
- NFB22E
- NFZB31E
- NFB31E
- NFZB40E
- NFB40E
- NFZB44E
- NFB44E
- NFZB62E
- NFB62E
- NFZB80E
- NFB80E

Technische Daten UL/CSA	
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis UL/CSA	starr massiv 1/2x 18-14 AWG starr mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Steuerstromkreis 11 in·lb

Material Compliance	
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658

REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	ABS_20-2060694-PDA
Konformitätserklärung - CE	1SBD250060U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250061U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE084013XG
UL Zertifikat	UL-US-2150887-5 UL-CA-2142658-5
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	85 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	110 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	60 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130678

Klassifizierungen

ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
eClass	V11.1 : 27371392
UNSPSC	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4547 >> Terminal blocks
E-Nummer (Finnland)	3706553
E-Nummer (Schweden)	3211409

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

