



Netzkabel

Model: **AK-NB-02A**



Produktcode	AK-NB-02A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	2.5 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.5 m
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	3-Pin platt
Material der Kabel	CCA
Leitungsbau	3 x 28
Leitungsdurchschnitt	3 x 0.5 mm ²
Kabelmarkierungen	H03VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	175 x 75 x 53 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	176 x 76 x 54 mm
Nettogewicht	148.4 g
Bruttogewicht	149.4 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720130716
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Hochwertiges 3-poliges Akyga® AK-NB-02A-Stromkabel, flach mit 1,5 m Länge.

In Hinsicht auf charakteristischen Stecker ist es hauptsächlich für die Energieversorgung von inneren Adaptern von Laptops und Notebooks von **Dell**® bestimmt. Es wird sich auch als Ersatz für einen kompatiblen AC-Adapter für die Energieversorgung von Monitoren, Projektoren und anderen elektrischen Geräten bewähren.