



Netzkabel

Model: **AK-NB-09A**



Produktcode	AK-NB-09A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	2.5 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.5 m
Steckdose #1	IEC C14
Steckdose #2	IEC C5
Material der Kabel	CCA
Leitungsdurchschnitt	3 x 0.5 mm ²
Kabelmarkierungen	H03VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Nettogewicht	126 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137005
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-NB-09A ist ein **1,5 Meter langes Stromkabel**. Auf der einen Seite hat es einen **IEC 60320 C14 Stecker**, auf der anderen Seite einen **IEC C5 Stecker**. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Geräte wie Laptops, Monitore, Drucker oder Projektoren an die USV-Notstromversorgung anzuschließen. Dies ist äußerst nützlich, wenn alle Steckdosen mit Schuko-Stecker (CEE 7/4) durch andere Geräte belegt sind.