



## Netzkabel

Model: **AK-PC-04A**



Produktcode	AK-PC-04A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.15 m + 2 x 0.65 m; 1.8 m
Steckdose #1	C/E/F ( CEE 7/7 )
Steckdose #2	2 x IEC C13
Material der Kabel	CCA
Leitungsbau	3 x 28
Leitungsdurchschnitt	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Kabelmarkierungen	H03VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	220 x 95 x 56 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	221 x 96 x 57 mm
Nettogewicht	276.6 g
Bruttogewicht	277.6 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720130730
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

Das doppelte Netzkabel von hoher Qualität **Akyga® AK-PC-04A**, das für **gleichzeitige Energieversorgung von 2 inneren** ATX, ITX- Adaptern und allen anderen mit einem IEC C13-Stecker kompatiblen Geräten bestimmt ist.

Dank dieser Leitung kannst du mit einem Netzteil zwei Geräte versorgen. Die Länge der Leitung beträgt **1.15 m** (Anschlusskabel) Plus **0.65 m** nach einer Verzweigung der Leitung.

Das Produkt ist kompatibel mit Mehrheit von im unseren Angebot zugänglichen PC-Netzteilen.