



## Netzkabel

Model: **AK-PC-10A**



Produktcode	AK-PC-10A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Deutsche Steckdose (Schuko) CEE 7/4
Steckdose #2	IEC C14
Stromparameter	250V/10A
Material der Kabel	CCA
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	230 x 54 x 54 mm
Nettogewicht	146 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134530
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

Ein Zwischenstecker zwischen einem in UPS-Netzteilen auftretenden **C14-Anschluss** und **standardmäßiger Schukosteckdose**. Er erlaubt einen Anschluss von mit einem typischen Steckerbolzen ausgestatteten Geräten, was es im Fall von Netzteilen besonders nützlich ist, die ausschließlich mit C14-Steckdosen ausgestattet sind.  
Der Adapter **Akyga® AK-PC-10A** mit der Länge **15 cm**, angepasst an die Belastung **250V 10A**.