



Netzkabel

Model: AK-PC-12A



Produktcode	AK-PC-12A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	3 m
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	IEC C13 90°
Material der Kabel	CCA
Leitungsdurchschnitt	3 x 0.75 mm ²
Kabelmarkierungen	H05VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	250 x 87 x 63 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	251 x 88 x 64 mm
Nettogewicht	246,9 g
Bruttogewicht	247,9 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136015
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-PC-12A ist ein Stromkabel mit **IEC C13**- und **CEE 7/7**-Steckern. Sie können Geräte wie **Computer**, **Fernseher** oder **Monitor** an das Netzteil anschließen. Dank des rechtwinkligen Steckers wird Platz zwischen dem angetriebenen Gerät und der Wand oder dem Regal gespart. Im Gegensatz dazu passt die schwarze Universalkabelfarbe perfekt zu jedem Innenraum. Mit dem Kabel können Sie das Gerät mit einem Strom von **10 A** und einer Spannung von **250 V** versorgen. Seine Länge beträgt **3 m**.