



Netzkabel

Model: **AK-PC-13A**



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Produktcode | AK-PC-13A |
| Produkttyp | Netzkabel |
| Stromausgang | 250 V |
| Ausgangsstromstärke | 10 A |
| Erdung | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Steckdose #1 | CEE 7/3 |
| Steckdose #2 | IEC C14 |
| Material der Kabel | CCA |
| Isoliermaterial | PVC |
| Durchschnitt des Kabels | 7 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 240 x 130 x 55 mm |
| Nettogewicht | 193 g |
| Übereinstimmung mit CE | Ja |
| Übereinstimmung mit FCC | Nein |
| Übereinstimmung mit RoHS | Ja |
| Übereinstimmung mit REACH | Ja |
| EAN-Code | 5901720137029 |
| Garantie | 24 Monate |



Bezeichnung

Akyga® AK-PC-13A ist ein **Adapter für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)**. Mit diesem ein **Meterlangen Kabel** können Sie einen **IEC C14-Stecker** in eine **CEE 7/3-Steckdose** umwandeln, was ideal ist, wenn Sie keine verfügbaren **Schuko**-Steckdosen an Ihrer USV mehr haben. Dank des Adapters können Sie die vorhandenen C13-Steckdosen in der Stromversorgung einfach ersetzen, um Geräte mit CEE 7/4-Steckern anzuschließen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel einen Laptop, einen Drucker, einen Monitor oder einen Projektor mit Strom versorgen.