



## Netzkabel

Model: AK-RD-02A



Produktcode	AK-RD-02A
Produkttyp	Netzkabel
Serie	Pro
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	2.5 A
Erdung	Ja
Kabellänge	3 m
Steckdose #1	CEE 7/16 (Europlug)
Steckdose #2	IEC C7 (SN-14)
Material der Kabel	CCA
Leitungsbau	2 x 28
Leitungsdurchschnitt	2 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Kabelmarkierungen	H03VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	5 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	230 x 60 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	231 x 61 x 41 mm
Nettogewicht	110.6 g
Bruttogewicht	111.6 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720131836
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

Hochwertiges, professionelles Stromkabel der Serie „Acht“ Akyga® AK-RD-02A Typ Pro mit einer Länge von 3 m. Es ist für die Energieversorgung von Geräten mit niedriger Stromaufnahme bis zu **2.5A** bestimmt.

Am häufigsten ist es mit Radioempfängern, Netzteilen für Laptops und allen mit dem **IEC C7 (SN14)**-Stecker kompatiblen Geräten genutzt. Diese **3 m** lange Leitung wird eine Energieversorgung eines Geräts in Bedingungen eines erschwerten Zugangs zur Energieversorgungsquelle erlauben.