



Netzkabel

Model: **AK-RD-05A**



Produktcode	AK-RD-05A
Produkttyp	Netzkabel
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	2x 2.5 A
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
Kabellänge	1 m + 2 x 0.2 m; 1.2 m
Steckdose #1	CEE 7/16 (Europlug)
Steckdose #2	2 x CEE 7/16
Material der Kabel	CCA
Leitungsbau	2 x 42
Leitungsdurchschnitt	2x 0.75 mm ²
Kabelmarkierungen	H05VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	6 mm
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +70 °C
Produktabmessungen (L x B x H)	250 x 100 x 50 mm
Nettogewicht	234.2 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720135438
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Hochwertiges Doppelstromkabel Akyga® AK-RD-05A zur gleichzeitigen Stromversorgung von zwei Geräten, die mit CEE 7/16 (Europlug) kompatibel sind.

Dieses Kabel ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von zwei Geräten. Der Splitter kann erforderlich werden, wenn eine Steckdose vorhanden ist und ein Fernsehgerät und ein Decoder oder andere Peripheriegeräte gleichzeitig angeschlossen werden sollen. Zusätzlich können sich die angeschlossenen Geräte 1 m von der Steckdose entfernt befinden.