



## Netzkabel

Model: **AK-UP-01**



Produktcode	AK-UP-01
Produkttyp	Netzkabel
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	16 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	C/E/F ( CEE 7/7 )
Steckdose #2	IEC C19
Material der Kabel	Sauerstoffreies Kupfer 4N ( 99.99% )
Leitungsbau	3 x 58
Leitungsdurchschnitt	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>
Kabelmarkierungen	H05VV-F
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	210 x 79 x 52 mm
Nettogewicht	281.6 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720130488
Garantie	24 Monate



## Bezeichnung

Akyga® AK-UP-01 ist ein hochwertiges Stromkabel der Pro-Serie mit einer Länge von 1,8 m. Entwickelt für die Stromversorgung von Servern, USV-Einheiten und anderen Geräten in Serverräumen, die sich durch einen hohen Stromverbrauch auszeichnen.

Das Kabel ist mit einer **IEC C19**-Schnittstelle beendete und an die Energieversorgung maximal bis **250V** bei einer Belastung bis **16A** angepasst.