



Netzkabel

Model: **AK-UP-06**



Produktcode	AK-UP-06
Produkttyp	Netzkabel
Versorgungsspannung	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	IEC C15
Steckdose #2	IEC C14
Material der Kabel	CU
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137197
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-UP-06 ist ein **1,8 m** langes **Server-Stromkabel**. Es zeichnet sich durch eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu **15 A** aus. Daher ist es für den Anschluss komplexer Systeme und Hochleistungsgeräte geeignet. Das Kabel ist mit **IEC C14-** und **IEC C15-**Steckern ausgestattet, die bei der **Stromversorgung von Servern**, Hot-Plug-Geräten, Hot-Swaps und Service-Bypasses mit USV weit verbreitet sind.