



## Netzkabel

Model: **AK-AG-02A**



Produktcode	AK-AG-02A
Produkttyp	Netzkabel
Stromausgang	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.5 m
Steckdose #1	Type G
Steckdose #2	IEC C5
Material der Kabel	CCA
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	7 mm
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag, Unboxed
Produktabmessungen (L x B x H)	210 x 70 x 50 mm
Nettogewicht	158 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137043



# Bezeichnung

**Akyga® AK-AG-02A** ist ein hochwertiges **Stromkabel**. Es hat solide gefertigte Stecker und eine haltbare Isolierung, die das Kabel vor Beschädigungen schützt. Auf einer Seite des **1,5 m langen Kabels** befindet sich ein **britischer BS 1363 (G)-Stecker mit einer Sicherung**. Auf der anderen Seite befindet sich ein **IEC C5-Stecker**. Er wird für die Stromversorgung verschiedener Arten von Netzteilen verwendet, wie z. B. Netzteile für Notebooks, Monitore, Drucker oder Projektoren. Dies ist eine ideale Lösung für den Fall, dass das Ladekabel beschädigt ist. Anstatt das gesamte Netzteil zu ersetzen, tauschen Sie einfach das alte Kabel gegen ein neues aus.