



Netzkabel

Model: **AK-DC-02**



Produktcode	AK-DC-02
Produkttyp	Netzkabel
Serie	DC
Kabellänge	80 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Steckerbolzen 2.5 x 0.7 mm
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	5 mm
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 33 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	155 x 99 x 27 mm
Nettogewicht	25 g
Bruttogewicht	28.7 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720132314
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-DC-02 ist ein 0,8 m langes USB-Stromkabel.

Nach dem Anschließen des Ladegeräts oder des USB-Netzteils werden alle mit dem 2,5 x 0,7 mm-Stecker kompatiblen Geräte mit Strom versorgt.