



Netzkabel

Model: **AK-DC-03**



Produktcode	AK-DC-03
Produkttyp	Netzkabel
Serie	DC
Kabellänge	80 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	3.5 x 1.35 mm
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	5 mm
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 33 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	155 x 99 x 27 mm
Nettogewicht	25 g
Bruttogewicht	28.7 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134356
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga® AK-DC-03 USB-Stromkabel mit 3,5 x 1,35 mm-Stecker eignet sich ideal für die Stromversorgung von Lautsprechern, Taschenlampen, Radios und anderen Geräten mit einem Stecker dieser Größe. Das Kabel hat eine Länge von 80 cm und eignet sich auch zum Aufladen von Telefonen.