



## Netzkabel

Model: **AK-DC-04**



Produktcode	AK-DC-04
Produkttyp	Netzkabel
Serie	DC
Kabellänge	80 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	5.5 x 2.5 mm
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Isoliermaterial	PVC
Durchschnitt des Kabels	5 mm
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 33 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	155 x 99 x 27 mm
Nettogewicht	25 g
Bruttogewicht	28.7 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136213
Garantie	24 Monate



# Beschreibung

**Das Netzkabel Akyga® AK-DC-04 mit 5,5x2,5 mm-Anschluss** ist ein Netzteil mit hoher Funktionalität - es kann verschiedene Arten von Netzwerkgeräten wie CCTV-Kamera, Router oder Access Point mit Strom versorgen. Es ist auch eine perfekte Lösung für LED-Beleuchtung. Mit dem universellen **USB**-Stecker kann das Kabel mit jeder Stromquelle mit einem bestimmten USB-Port gespeist werden. Die Quelle kann sowohl Ihr Computer als auch ein Standard-DC-Netzteil sein. Das Kabel ist **80 cm lang**, was es einfach und bequem macht, Ihr Gerät mit einer Stromquelle zu verbinden.