

Transportsystem TS 2500



Die 2-in-1-Lösung: Sackkarre und Schubwagen



Eigenschaften

- Transportsystem mit 2-in-1-Funktion: flexibler Einsatz als Sackkarre und Schubwagen - ideal für Arbeiten rund um Haus und Garten
- Schnellklappfunktion für schnellen Umbau
- einschwenkbare, langlebige Kunststoffgriffe für platzsparende Aufbewahrung
- Bügel an den Griffen schützen die Hände - für Sicherheit beim Manövrieren
- kompaktes Klappmaß, ideal für den Transport auch in kleineren Kofferräumen
- leichtes und komfortables Fahren von Lasten dank luftgefüllter Reifen mit geländegängigem Profil und hochwertiger Stahlfelgen
- 90°-Winkelventil erleichtert das Regulieren des Luftdrucks in den Reifen
- nach der Griffmontage sofort einsatzbereit
- Funktion als Sackkarre (150 kg Tragkraft):
 - Rückwand zum Anlegen sperriger Gegenstände
 - sicherer Transport von sperrigen, flachen und sogar runden Gegenständen durch die spezielle Form der Rückwand
 - breite Auflagefläche mit umlaufendem Steg für sicheren Transport, z. B. von Euroboxen (bis max. 400 x 600 mm)
 - treppentauglich (max. 100 kg) durch robuste Bauweise und große, luftgefüllte Reifen
 - Drehgelenk am Stahlrahmen für den schnellen Umbau mit zusätzlicher Rastung für komfortables Handling auf Treppen
- Funktion als Schubwagen (200 kg Tragkraft):
 - breite Auflagefläche mit umlaufendem Steg für sicheren Transport, z. B. von Euroboxen (bis max. 400 x 600 mm)
 - 2-Rad-Statik für kippssicheres Beladen und Transportieren
 - niedrige Ladefläche für einfaches Beladen
- Flexibilität durch klappbare Schaufel: eingeklappt für den Transport langer Gegenstände, ausgeklappt zur Stabilisierung von Lasten

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H) 630 x 550 x 1260 mm

Abmessungen Produkt geklappt 520 x 420 x 800 mm



Abmessungen Schaufel 320 x 270 mm

Gewicht Produkt 15,7 kg

Tragfähigkeit Sackkarre 150 kg

Tragfähigkeit Schubkarre 200 kg

Rad luftbereifte Räder

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	Gewicht Produkt	EAN-Code
5535000	1	630 x 550 x 1260 mm	15,7 kg	 4 006885 553507 4006885553507
5535000	1	630 x 550 x 1260 mm	15,7 kg	 4 006885 553507 4006885553507