

Kreissägeblätter für Akku- Handkreissägen Serie lila (schnelle, mittelgrobe Schnitte)



Schnelle, mittelgrobe Schnitte



Eigenschaften

- widerstandsarme Blattgeometrie für den energiesparenden Einsatz auf Akkumaschinen
- hochhitzebeständiges HM-Sägeblatt für hohe Standzeit, speziell bei Harthölzern und Verbundstoffen
- Trapezflachzahnverzahnung für hohe Laufruhe und ausrissfreie Schnittkanten
- geringe Zähnezahl für schnelle, mittelgrobe Längs- und Querschnitte durch Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, dünnwandige Stahlprofile, NE-Metalle
- Geräuschkämpfung durch Laserschlitze
- blankgeschliffene Oberfläche für eine professionelle Optik

Geeignet für Material

Gut geeignet

dünnwandiges Stahlprofil, Holz, NE-Metall, Kunststoff, Holz mit Nagel

Technische Daten

Schnittgüten	schnelle, mittelgrobe Schnitte
Zahnform(en)	Wechselzahn
Werkstoff(e)	HM
weitere Produktspezifikation	Stammbblatt Härte nach Rockwell: HRC 40-44 Oberfläche blankgeschliffen

Kreissägeblätter für Akku- Handkreissägen Serie lila (schnelle, mittelgrobe Schnitte)



Passt auf Maschine

Akku-Handkreissäge

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser Ø	Aufnahme Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Schneiden	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	 4 006885 634008 4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634107 4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634503 4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634206 4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634305 4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634404 4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634602 4006885634602
6347000	1	190 mm	30 / 20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	 4 006885 634701 4006885634701