

PRO HOLDER Adapter

Art.-Nr.

GA-AGZ14-45

Bezeichnung

abgewinkelt Länge 55 mm Aussengewinde 1/4 Zoll

Merkmale

Anschluss UNC1/4-20 (2a) L = 5 mm

Aufnahmefläche \varnothing 36 mmVerdrehsicherung durch 2 \times M5 Gewinde

in Verbindung mit Fuss gesamter Neigungswinkel 90°

passt auf Kugelzapfen M12 \times 1.5

Automatenstahl verchromt

Made in Germany

Orientierungsmaße (H \times B \times T) 61 \times 36 \times 36 mm

Gewicht 322 g

**Anwendung und Technik**

Winkel-Adapter für Montagehalter PRO HOLDER mit Kugelgelenk. Dieser Adapter ermöglicht einen Neigungswinkel von 90 Grad, zur waagerechten oder senkrechten Ausrichtung der aufgespannten Werkstücke oder Geräte. In Anwendung mit dem Kugelgelenkhalter beachten Sie bitte, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Teilen, dass wir keine Gewährleistung der Haltekräfte abgeben können, ohne Ihre konkrete Anwendung zu kennen. Die Kugel kann sich unter verschiedenen physikalischen Bedingungen anders verhalten, als bei uns im Prüflabor bei optimaler Testumgebung. Unsere Produktentwicklung arbeitet ständig an der Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte. Wenn Sie Fragen, Verbesserungen oder Anregungen haben freuen wir uns über Ihren Kontakt.

Detailzeichnung