

Reolink NVS8-5KD4-A 5K 8-Kanal PoE Komplettsset für die Videoüberwachung mit intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennung

EAN: 6975253980451

Mit einer sehr hohen Auflösung von **10 MP (4096 x 2512 Pixel)** nimmt das 5K Überwachungssystem gestochen scharfe Bilder mit präzisesten Details auf und bietet flüssige Videos ohne Verzögerung und Ruckeln.

Die **neuen Reolink Kameramodelle** mit einer Auflösung von 10 MP (4096 x 2512 Pixel) sind die Weiterentwicklung des Modells RLC-820A und setzen neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität.



Mit **18 IR-LEDs** in jeder Kamera nimmt das System im Dunkeln klare Videos bis zu **30 Meter** auf und schützt Ihr Zuhause und Geschäft für 24 Stunden.

Die PoE-Technologie (Power over Ethernet) ermöglicht bei diesem Überwachungssystem die Stromversorgung und Datenübertragung einfach über ein einziges Ethernet-Kabel. Das macht die Installation einfach und problemlos.

Mit der **2 TB Festplatte** und einer Speicherkapazität von bis zu 12 TB ermöglicht das **PoE-Kamerasystem** eine kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung von allen Kameras. So verpassen Sie keinen Moment mit einem lückenlosen Videoverlauf rund um die Uhr.

Mit einem hochentwickelten Algorithmus und Technologie können Reolink Kameras **Bewegung von Personen, Autos** und anderen gut erkennen und aufzeichnen, und zugleich **Push-Benachrichtigung** an den Benutzer senden. Zu den Vorteilen gehören reduzierte Fehlalarme und eine verbesserte Erkennungsgenauigkeit. Sie informieren sich immer über die wahren Bedrohungen und befreien sich von anderen Kleinigkeiten.

Das Überwachungssystem kann auf ein 8-Kamera-Set erweitert werden - mit allen Reolink PoE-IP-Kameras wie Bullet, Dome oder PTZ und 10 MP, 8 MP, 5 MP oder 4 MP - um Ihr gesamtes Zuhause, Geschäft ohne toten Winkel abzudecken.

*** Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras.**

Das solide Gehäuse macht die Überwachungskameras wasserdicht und robust. Sie funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Hauses, sogar bei rauen Wetterbedingungen. Installieren Sie die PoE IP-Kameras beliebig im Innen- oder Außenbereich! Mit einer Zertifizierung nach IP66 schützen sich die Kameras selbst vor Wetterverhältnissen wie Regen, Schnee, Kälte und Hitze.

*** Die Reolink-Überwachungskameras funktionieren NUR im Set.**

Reolink RLN8-410 NVR (Netzwerkvideorekorder)

NVR	Modell	RLN8-410
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	HDMI-Ausgang	4096 x 2512, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
	VGA-Ausgang	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Videoformat	H.265/H.264
	Live-/Wiedergabe-Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1920, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1080P, 720P
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA-Geräte	1 x SATA (2 TB Festplatte integriert)
	Externe Festplatte	1 x eSATA
	Maximalkapazität	12 TB (Maximale Unterstützung bis zu 6 TB Festplatte pro Port)
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M / 100 M Ethernet, 8 Netzwerkports für IP-Kameras, 1 Giga Netzwerkport für LAN/WAN
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
PoE	Schnittstelle	8 unabhängige 100 Mbps PoE-Netzwerkschnittstellen
	Max. Stromaufnahme	25 W
	Standard	IEEE 802.3at
Allgemein	Stromversorgung	DC 48 V / 2 A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F), Feuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte)	1,2 kg

Reolink Dome Überwachungskameras

Die neuen Kamera-Modelle von Reolink mit 10 MP (4096 x 2512 Pixel) als Weiterentwicklung der RLC-820A setzen neue Dimensionen in der Bildqualität.

Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera ein Netzwerkkabel ausreichend. Das bedeutet eine einfache und schnelle Installation und Verkabelung.

Auch bei Nacht ist eine 5K-Bildqualität zuverlässig gewährleistet. Dank 18 IR-LEDs und der 3D-DNR-Technologie werden die Bilder in völliger Dunkelheit mit ausreichender Qualität und ohne Rauschen übertragen und können bis zu 30 Meter weit reichen.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren.

Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeuergenkennungstechnologie bietet die Überwachungskamera einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen.

Die Kamera besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden und funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei.

*** Die Reolink-Überwachungskameras funktionieren NUR im Set.**

Technische Daten

Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS-Sensor
	Videauflösung	4096 x 2512 (10,0 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm Autofokus; F=2,0, mit IR Cut
	Videoformat	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87° Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Nachtsicht	30 Meter (LED: 18 St./14 mil/850 nm)
	Audioaufzeichnung	Unterstützt
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC Power	DC 12.0 V = 1 A, <12 W
Schnittstelle	Power	DC Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Audio	Mit eingebautem Mikrofon
Software	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps)
		Sub-Stream: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps – 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Sub-Stream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 160 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Autoerkennung
	Aufnahmemodus	Aufzeichnung bei Bewegungserkennung / nach Zeitplan (Standard: bewegungsaktiviert)
Netzwerkprotokoll	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP 66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 105 x 93 mm
	Gewicht	467,5 g

Lieferumfang

- 1x Reolink RLN8-410 NVR (Netzwerkvideorecorder) mit integrierter 2 TB Festplatte
- 4x PoE Reolink Dome Überwachungskameras
- 1x Netzadapter für NVR
- 1x USB-Maus
- 1x HDMI-Kabel
- 4x Netzkabel 18 Meter
- 1x Netzkabel 1 Meter
- 4x Wasserfeste Schutzkappe
- 1x Kurzanleitung
- 4x Schild Videoüberwachung
- 4x Päckchen mit Schrauben